

	1	2	3	4																																																																																																
A	Empfohlener Plattenausschnitt suggested panel cutout	Plattendicke panel thickness <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>0.75-1.25</td> <td>21.2 -0.1</td> </tr> <tr> <td>1.25-2.00</td> <td>21.4 -0.1</td> </tr> <tr> <td>2.00-3.00</td> <td>21.8 -0.1</td> </tr> </table>	0.75-1.25	21.2 -0.1	1.25-2.00	21.4 -0.1	2.00-3.00	21.8 -0.1	X																																																																																											
0.75-1.25	21.2 -0.1																																																																																																			
1.25-2.00	21.4 -0.1																																																																																																			
2.00-3.00	21.8 -0.1																																																																																																			
B																																																																																																				
C	Flachstecker aehnli. plug-in sim. DIN 46 244-A4.8-0.8																																																																																																			
D																																																																																																				
E	Aufschrift marking 18.. 8(181)/250~5E4 12(141)/250~ 5/70A 250V~ T100/55 05 R149 Aufschriftbeschreibung marking description R149: 15A 125-250V AC 3/4 HP 125V AC 1 1/2 HP 250V AC Ausschalter 1-polig fuer Gerate der Klasse II geeignet SPST suitable for appliances of class II																																																																																																			
Herstellort/ -Jahr/-Woche nach DIN EN 60062 date code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="width: 10%;">fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.</td> <td rowspan="4" style="width: 10%;">☉ =</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS</td> <td rowspan="4" style="width: 10%;">Pause COPY</td> <td rowspan="4" style="width: 10%;">Blatt SHEET 01</td> <td rowspan="4" style="width: 10%;">TYP K</td> <td rowspan="4" style="width: 20%;">Zeichn./DRAWING NO. 18811105</td> <td rowspan="4" style="width: 10%;">Index a</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="width: 10%;">PROJEKTION </td> <td rowspan="3" style="width: 10%;">Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm</td> <td rowspan="3" style="width: 10%;">Loenge LENGTH</td> <td rowspan="3" style="width: 10%;">Radien RADI</td> </tr> <tr> <td>0-6</td> <td>± 0.2</td> <td>± 0.2</td> </tr> <tr> <td>>6-15</td> <td>± 0.4</td> <td>± 0.4</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="width: 10%;">fuer Winkel FOR ANGLE ± 2</td> <td rowspan="3" style="width: 10%;">↙ ↘</td> <td rowspan="3" style="width: 10%;">ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES</td> <td>>15-30</td> <td>± 0.4</td> <td>± 0.4</td> <td rowspan="3" style="width: 10%;">Original Din A4</td> <td rowspan="3" style="width: 10%;">Massstab SCALE 1:1 30mm</td> <td colspan="3" rowspan="3" style="text-align: center;">GERAETESCHALTER appliance switch</td> </tr> <tr> <td>>30-70</td> <td>±</td> <td>± 10%</td> </tr> <tr> <td>>70-120</td> <td>±</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0 10 20 30mm</td> <td colspan="3" rowspan="4" style="text-align: center;"> MARQUARDT </td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">CAD: NX V2.0</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">gez./DRAWN BY 03/23/06 MUT</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">gepr./CHECKED BY</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ersatz fuer/REPLACEMENT OF</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ausg. ISSUE</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Aenderung REVISION</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">gez. DRAWN BY</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ausg. ISSUE</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Aenderung REVISION</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">gez. DRAWN BY</td> </tr> </table>					fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 18811105	Index a	PROJEKTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loenge LENGTH	Radien RADI	0-6	± 0.2	± 0.2	>6-15	± 0.4	± 0.4	fuer Winkel FOR ANGLE ± 2	↙ ↘	ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	>15-30	± 0.4	± 0.4	Original Din A4	Massstab SCALE 1:1 30mm	GERAETESCHALTER appliance switch			>30-70	±	± 10%	>70-120	±								0 10 20 30mm		 MARQUARDT									CAD: NX V2.0								gez./DRAWN BY 03/23/06 MUT								gepr./CHECKED BY								Ersatz fuer/REPLACEMENT OF					Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY	
fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 18811105										Index a																																																																																
		PROJEKTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loenge LENGTH																	Radien RADI																																																																															
																0-6	± 0.2	± 0.2																																																																																		
					>6-15	± 0.4					± 0.4																																																																																									
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2	↙ ↘	ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	>15-30	± 0.4	± 0.4	Original Din A4	Massstab SCALE 1:1 30mm	GERAETESCHALTER appliance switch																																																																																												
			>30-70	±	± 10%																																																																																															
			>70-120	±																																																																																																
						0 10 20 30mm		 MARQUARDT																																																																																												
						CAD: NX V2.0																																																																																														
						gez./DRAWN BY 03/23/06 MUT																																																																																														
						gepr./CHECKED BY																																																																																														
						Ersatz fuer/REPLACEMENT OF																																																																																														
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY																																																																																										